


Soketli bağlantı kablosu

ADOGK190MSS0005H19



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 63 AC/DC

Maks. akım yükü toplamı

[A]

8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

1141

Boyutlar

[mm]

26 x 26 x 85

Malzemeler

PUR siyah

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Sıkıştırma torku

[Nm]

2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E11742



Soketli bağlantı kablosu


ADOGK190MSS0005H19

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı





Soketli bağlantı kablosu

ADOGK190MSS0005H19

Bağlantı

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı