


E11746



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK190MSS0010H19



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 63 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	2239
Boyutlar [mm]	51 x 26 x 70
Malzemeler	PUR siyah
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm]	2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı maks. 2 m/s
	Bükülme sayısı > 500000
	Burulma zorlaması ± 30 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11746



Soketli bağlantı kablosu


ADOAK190MSS0010H19

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E11746



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK190MSS0010H19

Bağlantı

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı