


Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-5...70
-------------------	------	---------



Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 5m

Koruma	IP 69K; (İlgili sınıfta korumayı sağlamak için kullanılmayan soketler verilen koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır.; Sıkıştırma torku: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------	---

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Malzemeler		dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Koruma kapağı: PP
Kalıp-gövde malzemesi		paslanmaz çelik
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	16 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: M12
----------	-----------------------

Açıklamalar


Açıklamalar	Harici gerilim kaynağı, PELV 'e uygun
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik



Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 5m

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı

E11773

Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 5m

