


E11775



Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 10m



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-5...70
-------------------	------	---------



Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 10m

Koruma	IP 69K; (İlgili sınıfta korumayı sağlamak için kullanılmayan soketler verilen koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır.; Sıkıştırma torku: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------	---

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	2487
------	-------	------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2785,5
Boyutlar	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Malzemeler	dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Koruma kapağı: PP	
Kalıp-gövde malzemesi	paslanmaz çelik	
Port dağıtım kutusu sayısı	8	
Konektör tipi	M12	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	16 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: M12
----------	-----------------------

Açıklamalar


Açıklamalar	Harici gerilim kaynağı, PELV 'e uygun
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik



Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 10m

Bağlantı



Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı

E11775

Dağıtım kutusu

ProcessLine SB V4A 10m

