


Kablosuz erkek soket

SSTGH040MSSFKSK



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	11,8
Boyutlar	[mm]	16 x 16 x 54
Malzemeler		PA 6.6
Kalıp-gövde malzemesi		PA 6.6
Somun malzemesi		PA 6.6

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

izolasyona geçme teknolojisi: 0,14...0,34 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: PA 6.6



E11840



Kablosuz erkek soket

SSTGH040MSSFKSK

Baęlantı

