


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSN0050A05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

Ex Zone 1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans

[nF]

3,8

Maks. dahili indüktans

[μH]

29,5

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

27 x 15 x 39

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Açıklamalar

Soketler patlamaya karşı korunan alanlarda (ATEX) kullanılacağı zaman kablolama ile ilgili özel gereksinimleri vardır. İlgili kurulum düzenleme gereksinimlerine kullanıcı tarafından kesinlikle uyulması gereklidir.

Paket miktarı

1 adet

E11844



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH050MSN0050A05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 50 m, PUR / PVC, mavi, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piringç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz