


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0015K08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Koruma sınıfı

III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

976,3

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 43

Malzemeler

PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E11856



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH080MSS0015K08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, siyah, Ø 6,6 mm, ekranlı; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



	DIN 47100 renkleri
	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı
screen =	ekran