


Kablolanabilir soket

SDOAH042VASFKPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	26,4
Boyutlar [mm]	38 x 20 x 36
Malzemeler	PBT; PA şeffaf
Kalıp-gövde malzemesi	PBT / PA, şeffaf
Somun malzemesi	paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11863



Kablolanabilir soket


SDOAH042VASFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA, şeffaf; Kilitleme: paslanmaz çelik; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Bağlantı

