

E11950




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0002H08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 135,9

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E11950



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH080MSS0002H08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Renkler DIN EN
60947-5-2 e göre

Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz