


E11992



Valf soketli ara kablo

AVDAB031PLS0010H03



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	490
Boyutlar [mm]	28,5 x 24 x 49
Malzemeler	PP; FKM
Kalıp-gövde malzemesi	PP / FPM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11992



Valf soketli ara kablo

AVDAB031PLS0010H03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PP / FPM; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BU = mavi
GN/YE = yeşil/sarı