


## Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0002I03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Uygulama

Sistem Halojensiz

### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Koruma sınıfı III

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



# E11004




## Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0002I03STGH030MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz; parlak; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

