


Bağlantı kablosu

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 46,5

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Bağlantı kablosu

VSTGH050MSS0001I03VDAB031--S

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz; parlak; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

