


E11013



Bağlantı kablosu

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 24 AC/DC

Aşırı gerilim koruması evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 46,5

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Aksesuarlar

Parçalar vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E11013




Bağlantı kablosu

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz; parlak; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

