


Valf soketli ara kablo

AVDAA031--S0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	vida
	Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11023



Valf soketli ara kablo


AVDAA031--S0005A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR



Bağlantı



BN =
BU =
GN/YE =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
yeşil/sarı