


Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	8
-----------------	-------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	83,7
Boyutlar	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Diş tasarımı		G 1 1/2
Malzemeler		Adaptör: POM
Sensör bağlantısı		Kelepçe bağlantılı Ø 34 mm
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 1 1/2 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------