


## Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-Ring 44 x 2 mm



## Uygulama

|                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Ortam sıcaklığı               | [°C]  | -25...100 |
| Ortam sıcaklığı (kısa süreli) | [°C]  | -25...110 |
| Dayanma basıncı               | [bar] | 8         |

## Mekanik özellikleri

|                   |      |                                  |
|-------------------|------|----------------------------------|
| Ağırlık           | [g]  | 90,5                             |
| Boyutlar          | [mm] | G 1 1/2 / L = 65                 |
| Diş tasarımı      |      | G 1 1/2                          |
| Malzemeler        |      | Adaptör: POM; Conta: EPDM        |
| Sensör bağlantısı |      | dişli bağlantı M30 x 1,5 iç diş  |
| Proses bağlantısı |      | dişli bağlantı G 1 1/2 dış dişli |

## Açıklamalar

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| Paket miktarı |  | 1 adet |
|---------------|--|--------|