


Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-Ring 44 x 2 mm

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...110

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 114,6

Boyutlar [mm] G 1 1/2 / L = 65

Dış tasarımı G 1 1/2

Malzemeler Adaptör: PVDF; Conta: EPDM

Sensör bağlantısı dişli bağlantı M30 x 1,5 iç diş

Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 1/2 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet