


Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-Ring 44 x 2 mm

Uygulama

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (kısa süreli)	[°C]	-25...110
Dayanma basıncı	[bar]	8

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	79,2
Boyutlar	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Diş tasarımı		G 1 1/4
Malzemeler		Adaptör: POM; Conta: EPDM
Sensör bağlantısı		dişli bağlantı M30 x 1,5 iç diş
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 1 1/4 dış dişli

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------