


E11043



Kablolanabilir soket

SDOAL070PLSFKPG



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...100
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	43,7
Boyutlar [mm]	59 x 29 x 38,5
Malzemeler	PBT
Kalıp-gövde malzemesi	PBT
Somun malzemesi	PA

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11043



Kablolanabilir soket


SDOAL070PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Rd24, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

