

E11058




Kablolanabilir soket

SDOAH050MSSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11512

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 38 x 20 x 35

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi Piring, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E11058



Kablolanabilir soket


SDOAH050MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens:

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı

