


Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

2 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş



E11066




Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
WH = mavi
YE = beyaz

Elektriksel bağlantı - Soket



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı