


Y-bağlantı kablosu

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Port dağıtım kutusu sayısı

2

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, kırmızı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Y-bağlantı kablosu

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı

