


Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030VAS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	17 x 10 x 26
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




E11089



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030VAS0005E03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi