

E11095




Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11495

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67; (soket rekoru takılı iken)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	10 x 10 x 31
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11095



Soketli bağlantı kablosu


ADOGF030VAS0005E03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



Bağlantı

1	BN
3	BU
4	BK

BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
	mavi