


Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0020E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67; (soket rekoru takılı iken)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 10 x 10 x 31

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




E11097



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0020E03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi