


Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC017

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----


Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E11107



Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

