



E11143



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH050MSS0010H05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 42

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E11143



Fişli bağlantı kablosu


ASTGH050MSS0010H05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
WH =	yeşil
YE =	beyaz
	sarı