


Kablolanabilir soket

SDOGH040PLSFKSK



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	13,5
Boyutlar	[mm]	18 x 18 x 52
Malzemeler		PA 6.6
Kalıp-gövde malzemesi		PA 6.6
Somun malzemesi		PA 6.6

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


izolasyona geçme teknolojisi: 0,34...0,75 mm²; Damar izolasyonu: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kablo kılıfı: Ø 4...7,5 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: PA 6.6



E11145



Kablolanabilir soket

SDOGH040PLSFKSK

Bağlantı

