


Valf soketli ara kablo

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Aşırı gerilim koruması

evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Valf soketli ara kablo

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B tipi Valf endüstriyel tip, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

