


Soketli bağlantı kablosu

ADOGG040--S0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	8 x 8 x 31
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU




E11189



Soketli bağlantı kablosu

ADOGG040--S0005A03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz