



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF040MSS0005H04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC151

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	139
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 31
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF040MSS0005H04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
WH = mavi
BK = beyaz