


Bağlantı kablosu

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11212




Bağlantı kablosu

VDOAF040MSS0001H04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm

