


Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC050

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	2
Maks. akım yükü toplamı [A]	6

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	81,6
-------------	------

Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Malzemeler	PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi	PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M8

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



E11216



Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

