



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF040VAS0025E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVT137

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	896,4
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 31
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11225



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF040VAS0025E04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 25 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz