


Soketli bağlantı kablosu

ADOAO140MSS0005H10

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	579
Boyutlar [mm]	45 x 20 x 47
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 12,5 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

E11226



Soketli bağlantı kablosu

ADOAO140MSS0005H10

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	kullanılmıyor
R:	kullanılmıyor
G:	kullanılmıyor
M:	kullanılmıyor
	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı