


E11228



Y-bağlantı kablosu

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

63

Malzemeler

PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket A


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Y-bağlantı kablosu

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş B

Kablo: 0,15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı - fiş C

Kablo: 0,15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

