


Soketli bağlantı kablosu

ADOGB050PLS0005E05



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	498,2
Boyutlar	[mm]	24 x 24 x 50
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		TPU

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: TPU



E11246



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB050PLS0005E05

Bağlantı

1	BK
2	BU
3	GY
4	BN
5	WH

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz