


E11248



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA050MSS0005H04



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 300 AC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

165,2

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E11248



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA050MSS0005H04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	BU
4	BK
5	WH

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz