


E11274



Bağlantı kablosu

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Uygulama

Sistem	Halojensiz
Dizayn	programlama birimi ile haberleşme için PP2000

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9,6...30 DC
----------------------	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67; (Soketli bağlantı kablosu: IP 67 / IP 69K)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	131
Kalıp-gövde malzemesi	PA / Hytrel G-4774

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Bağlantı kablosu


VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Bayonet, dirsek; Kalıplı gövde: Hytrel G-4774



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA



Bağlantı

