


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030VAS0001A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC076

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	15 x 15 x 41,5
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11296



Fişli bağlantı kablosu


ASTGH030VAS0001A03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Bağlantı

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
BK = mavi