


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0010H08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	618,1
Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler		PUR
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E11311



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH080MSS0010H08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Renkler DIN EN
60947-5-2 e göre

Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz