


Bağlantı kablosu

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC310

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11359



Bağlantı kablosu

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm

