


# E11360



## Bağlantı kablosu

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Uygulama

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                              |

### Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 AC / < 75 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                 |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
| Koruma                 | IP 68    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Malzemeler            | PUR                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E11360



## Bağlantı kablosu

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm

