


## Bağlantı kablosu

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Uygulama

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                              |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 10...30 DC |
| Koruma sınıfı               | III        |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3          |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
| Koruma                 | IP 68    |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Malzemeler            | PUR                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Bağlantı kablosu

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Buchse




# E11389



## Bağlantı kablosu

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm