

E12403




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0005K08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	372
Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12403



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0005K08

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, siyah, ekranlı; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre

Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz
screen =	ekran