

E12409




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080VAS0070E08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Koruma	IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	4335
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 46
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12409



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080VAS0070E08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 70 m, PVC, turuncu, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz