


E12423



Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1369
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 47,3
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PVC, yeşil, ekranlı; 4 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

