# E12424

## Ethernet bağlantı kablosu

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Uygulama** | | |
| Sistem | | Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
| Dizayn | | Ethernet kablo, D-kodlu |
| **Elektriksel özellikleri** | | |
| Çalışma gerilimi | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Koruma sınıfı | | III |
| Maks. akım yükü toplamı | [A] | 4 |
| **Çalışma Koşulları** | | |
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -20...90 |
| Koruma | | IP 67 |
| **Mekanik özellikleri** | | |
| Ağırlık | [g] | 1342 |
| Boyutlar | [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
| Malzemeler | | TPU |
| Kalıp-gövde malzemesi | | TPU |
| Somun malzemesi | | çinko döküm, nikel kaplamalı |
| **Açıklamalar** | | |
| Paket miktarı | | 1 adet |

# E12424

## Ethernet bağlantı kablosu

**VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS**

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PVC, yeşil, ekranlı; 4 x 0,34 mm²

Bağlantı




### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı