


## Bağlantı kablosu

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS



## Uygulama

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Dizayn | güç kablosu, T-kodlu                                            |

## Elektriksel özellikleri

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 DC |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 12      |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 258                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boyutlar [mm]                        | 15,4 x 15,4 x 54,8                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malzemeler                           | PUR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kalıp-gövde malzemesi                | PUR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Somun malzemesi                      | çinko döküm, nikel kaplamalı                                                                                                                                                                                                                          |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı<br>Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 5 x kablo çapı<br>İlerleme hızı maks. 5 m' de yatay hareket mesafesinde 3 m/s ve maks. 5 m/s <sup>2</sup> lik ivme<br>Bükülme sayısı > 4 Mio. |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Bağlantı kablosu

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR

