


Bağlantı kablosu

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	güç kablosu, T-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	563,2
Boyutlar [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 5 x kablo çapı
	İlerleme hızı maks. 5 m' de yatay hareket mesafesinde 3 m/s ve maks. 5 m/s ² lik ivme
	Bükülme sayısı > 4 Mio.

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12427



Bağlantı kablosu

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah; 4 x 1,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR

